


Razdjelnik FR-8-1/4-BR

Broj artikla: 546750

FESTO

za raspodjelu komprimiranog zraka.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Nazivni promjer	11,5 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	0 ... 16 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Broj odlaza	8
Broj dovoda	1
Pneumatski priključak 1	G1/2
Pneumatski priključak 2	G1/4
Material housing	Aluminijska legura za gnječenje