



Regulatorna ploča VABF-S2-1-R7C2-C-6

Broj dijela: 546833

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Ukupna širina | 42 mm |
| Na temelju norme | ISO 5599-2 |
| Položaj montaže | po želji |
| Pneumatsko okomito povezivanje | Pressure regulator for 4 reversible |
| Funkcija kontrolera | Izlazni tlak konstantan sa sekundarnom ventilacijom |
| Odaberite manometar | moгуće |
| Raspon regulacije tlaka | 0.05 MPa...0.6 MPa 0.5 bar...6 bar 7.25 psi...87 psi |
| Ulazni tlak 1 | 0.5 bar...10 bar 0.05 MPa...1 MPa 7.25 psi...145 psi |
| Operativni medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu) |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 0 - nema izloženosti koroziji |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B1 / B2-L |
| Klasa zaštite | IP65 NEMA 4 |
| Temperatura okoline | -5 °C...50 °C |
| Težina proizvoda | 640 g |
| Vrsta montaže okomito slaganje | na podnožju razdjelnika na ploči za pojedinačni priključak |
| Priključak za manometar | a pričvršnom kopčom |
| Materijal upravljačke ploče | PA |
| Materijal kućišta regulatora | Aluminijski tlačni ljev |