


Ulazni modul CP-E32-M8-EL

Broj artikla: 546921
Proizvod u napuštanju

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
LED pokazi	- Dijagnoze 2 modula - Status 32 kanala
Osiguranje (kratki spoji)	interni elektronski osigurač
Pogonski napon DC napon opterećenja	24 V
Područje pogonskog napona DC	18 ... 30 V
Vrijeme ulaznog odskoka	3 ms (0.5 ms, 10 ms, 20 ms, parameterisable)
Maks. sumarna struja po modulu	1,4 A
Maksimalni broj ulaza	32
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Naponsko odvajanja kanal - kanal	ne
Preostala valovitost, napon pod opterećenjem	4 V _{ss}
Sklopna razina	Signal 0: ≤ 6 V Signal 1: $\geq 8,6$ V
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
Temperatura ležaja	-20 ... 70 °C
Mehanička zaštita	IP65 IP67
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Dozvola	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Karakteristike, ulazi	IEC1131-T2
Sklopna logika, ulazi	PNP (plus sklapanje)
Vrsta pričvršćenja	po izboru: s prolaznim provrtom sa H - profilom
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material cover	PA ojačan
Material housing	PA ojačan