


Vakuumske usisne sapnice-patrona VN-07-H

Broj artikla: 547695

FESTO

za vakuumske usisne sapnice VN, visoki podtlak.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Nazivni promjer, Lavalova sapnica	0,7 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Ejektorska karakteristika	Standard visoki podtlak
Pogonski tlak	1 ... 8 bar
Pogonski tlak za maksimalni vakuum	4,4 bar
Maks. vakuum	92 %
Nazivni pogonski tlak	6 bar
Maks. usisno strujanje prema atmosferi	16,2 l/min
Vrijeme opskrbe zrakom kod nazivnog pogonskog tlaka	1,67 s
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon nije moguć
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	0 ... 60 °C
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Težina proizvoda	1,65 g
Material seals	NBR
Material receiver nozzle	POM
Material transmitter nozzle	Aluminijska legura za gnječenje