

# Dvostruka nazuvica NPFB-D-G18-G14-M


Broj artikla: 547801

FESTO

za spajanje s cijevima.

Kod primjene R i G navojnih rukavaca preporučuje se kao dodatno sredstvo brtvljenja brtvena vrpca za navoje ili tekuće brtvilo.

Alternativno se kod brtvljenja rukavaca s G navojem može primijeniti aksijalni brtveni prsten od mekog alumnija Al 99,5.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Informacija o materijalu, priključak	Mjed poniklano
Veličina pakiranja	10
Pogonski tlak	-0,95 ... 40 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [-:~:]
Klasa korozione otpornosti KBK	1
Temperatura okoline	-20 ... 150 °C
Težina proizvoda	16 g
Pneumatski priključak 1	G1/8
Pneumatski priključak 2	G1/4
Materijal - napomena	RoHS sukladno