


Mjerač pritiska VAM-40-V1/0-R1/8-E-RG

Broj dijela: 547842

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Manometar nazivne veličine | 40 |
| Priključni položaj | Usredotočeno na stražnju stranu |
| Na temelju norme | DIN EN 837-1 |
| Vrsta brtve na uvrtnoj spojnici | Premaz |
| Položaj montaže | po želji |
| Konstruktivna struktura | Manometar s Bourdon cijevi |
| Područje prikaza | -1 bar...0 bar |
| mjerilo | Jednostruka skala |
| Radni tlak | -1 bar...0 bar |
| Zaštita od eksplozije | Obratite pažnju na napomenu u potvrdi Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX) |
| Operativni medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu) |
| Faktor kontinuiranog opterećenja | 0.75 |
| Fluktuirajući faktor opterećenja | 0.66 |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 0 - nema izloženosti koroziji |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B1 / B2-L |
| Srednja temperatura | -20 °C...60 °C |
| Temperatura okoline | -10 °C...60 °C |
| Težina proizvoda | 65 g |
| Klasa točnosti mjerenja | 2,5 |
| Vrsta montaže | može se uvrnuti |
| Pneumatski priključak | R1 / 8 |
| Materijal otvora za uvrtnje | Mesing |
| Materijal za kućište | ABS |

| Svojstvo | Vrijednost |
|----------------------|------------|
| Materijalni segmenti | P.S |
| Materijal leće | P.S |