



# Priključni vod NEBV-M12G8-KD-3-M12G4

Broj artikla: 547888

FESTO

za proporcionalni regulator tlaka VPPM.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Odgovara normi	DIN 47100 EN 61076-2-101
Konstruktivna struktura	Y-razdjelnik sa kabelima na obje strane
Tip razvoda	1 za 2
Dodatne funkcije	Raspodjela analognih ulaza i izlaza proporcionalnog regulatora tlaka
Identifikacija kabela	Bez držača natpisne oznake
Vrsta pričvršćenja	S prolaznom rupom za M3 vijak
Električni spoj 1, funkcija	Strana Fieldbus uređaja
Električni spoj 1, dizajn	okruglo
Električni spoj 1, tip konektora	Utičnica
Električni spoj 1, kabelski izlaz	Ravno
Električni spoj 1, tehnologija spajanja	M12x1, A-coded u skladu s EN 61076-2-101
Električni spoj 1, broj pinova/žica	8
Električni spoj 1, zauzeti pinovi/žice	5
Električni spoj 1, tip ugradnje	Zakretno zabravljenje
Električni spoj 2, funkcija	Strana upravljačke jedinice
Električni spoj 2, dizajn	okruglo
Električni spoj 2, tip konektora	Utikači
Električni spoj 2, kabelski izlaz	Ravno
Električni spoj 2, tehnologija spajanja	M12x1, A-coded u skladu s EN 61076-2-101
Električni spoj 2, broj pinova/žica	4
Električni spoj 2, zauzeti pinovi/žice	4
Električni spoj 2, tip ugradnje	Zakretno zabravljenje
Električni spoj 3, funkcija	Strana upravljačke jedinice
Električni spoj 3, dizajn	okruglo
Električni spoj 3, tip konektora	Utikači
Električni spoj 3, kabelski izlaz	Ravno
Električni spoj 3, tehnologija spajanja	M12x1, A-coded u skladu s EN 61076-2-101
Električni spoj 3, broj pinova/žica	4
Električni spoj 3, zauzeti pinovi/žice	3
Električni spoj 3, tip ugradnje	Zakretno zabravljenje
Područje pogonskog napona DC	0 ... 30 V
Područje pogonskog napona AC	0 ... 30 V
Strujna opteretivost kod 40°C	2 A
Čvrstoća na udarno naprezanje	0,8 kV
Dužina kabela 1	2,5 m
Dužina kabela 2	0,5 m
Svojstvo vodiča	Standard
Radijus savijanja 1, fiksna instalacija kabela	≥ 33 mm
Minimalni radijus savijanja sa slobodnom pokretnom upotrebom 1	≥ 66 mm
Radijus savijanja 2, fiksna instalacija kabela	≥ 33 mm
Minimalni radijus savijanja sa slobodnom pokretnom upotrebom 2	≥ 66 mm
Promjer kabela 1	6,3 mm
Tolerancija za promjer kabela 1	± 0,2 mm

Svojstvo	Vrijednost
Promjer kabela 2	6,3 mm
Tolerancija za promjer kabela 2	± 0,2 mm
Struktura kabla	8x0,25 zaslonjeno
Nazivni presjek vodiča	0,25 mm <sup>2</sup>
Mehanička zaštita	IP67
Opaska o stupnju zaštite	u montiranom stanju
Temperatura okoline	-25 ... 80 °C
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-5 ... 80 °C
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materijal - napomena	RoHS sukladno Bez halogena
Stupanj onečišćenja	3
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Boja, kablanski plašt	sivo
Material housing	TPE-U(PUR)
Boja, kućište	crno
Material screw-type lock	Poniklani mesing
Material seals	NBR
Material electrical contact	Poniklani i pozlaćeni mesing
Material insulation	PP