



Brzoodzračni ventil VBQF-U-G14-Q8

Broj artikla: 548002

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	Brzo odzračivanje
Pneumatski priključak 1	QS-8
Pneumatski priključak 2	G1/4
Vrsta pričvršćenja	na uvrtnje
Standard flow rate exhaust 0.6-0 MPa (6-0 bar, 87-0 psi)	2.500 l/min
Standard nominal flow rate pressurisation 0.6-0.5 MPa (6-5 bar, 87-72.5 psi)	800 l/min
Pogonski tlak	0,5 ... 10 bar
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Material housing	Aluminijski tlačni lijev Cinkov tlačni lijev
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nazivni promjer	7 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Klasa čistog prostora	ISO class 4
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Razina zvučnog tlaka	75 dB(A)
Težina proizvoda	232 g
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material seals	NBR