

# Plastična savitljiva cijev PKN-6

Broj artikla: 548147  
Proizvod u napuštanju

FESTO

[Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2017. Alternativni proizvod vidi Support Portal.](#)



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Vanjski promjer	8,5 mm
Unutarnji promjer	6 mm
Pogonski tlak ovisan o temperaturi	0 ... 7 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Temperatura okoline	-10 ... 40 °C
Težina proizvoda prema duljini	0,04 kg/m
Boja	plavo
Tvrdoća po Shoreu	D 80 +/-5
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE-a
Informacija o materijalu, savitljiva cijev	Poliester obložen PVC