

Amortizer DYEF-M8-Y1F

Broj dijela: 548373

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|---|
| Izvedbena veličina | M8 |
| Hod | 3.4 mm |
| Prigušenje | elastični prigušni prstenovi / ploče s metalnim fiksnim graničnikom s obje strane |
| Položaj montaže | po želji |
| Detekcija položaja | bez |
| Maksimalna brzina udarca | 0.8 m/s |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 2 - umjereno opterećenje korozijom |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B1 / B2-L |
| Temperatura okoline | 0 °C...60 °C |
| Duljina prigušenja | 3.4 mm |
| Maksimalna potrošnja energije po taktu | 0.04 J |
| Težina proizvoda | 11.9 g |
| Vrsta montaže | sa sigurnosnom maticom |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Materijalne brtve | NBR |
| Materijal za kućište | visokolegirani čelik |