


# Pokrov CPX-M-AK-M

Broj artikla: 548754

FESTO

za modularni električni terminal CPX.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Širina	11,5 mm
Visina	13 mm
Duljina	49 mm
Težina proizvoda	15 g
Mehanička zaštita	IP65 IP67 u montiranom stanju prema IEC 60529
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
Material screws	Čelik pocinčano
Material seals	NBR
Material cover	Aluminijski tlačni lijev
Relativna vlažnost zraka	5 - 90 % ne kondenzira se