

# Kabel

## SBOA-K20CP-SUP

Broj artikla: 548824

FESTO

za sustave kompakt-kamere SBOI-Q-... i SBOC-Q-...



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Vrsta pričvršćenja	sa slijepom maticom
Položaj ugradnje	proizvoljno
Električni priključak	Utikač ravni / utičnica ravna / utičnica ravna
Područje pogonskog napona DC	≤ 60 V
Duljina kabela	2 m
Svojstvo vodiča	prikladno za energetski lanac
Promjer kabela	5,5 mm
Struktura kabela	2x0,24+2x0,34+0,49
Mehanička zaštita	IP65 IP67 prema IEC 60529
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-5 ... 80 °C
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
Material cable sheath	PUR
Boja, kabelski plašt	svijetlosivo
Material housing	Aluminijski tlačni lijev Mjed PUR poniklano
Material electrical contact	bronca / mjed pozlačeno