


# Kontroler krajnjih položaja CPX-CMPX-C-1-H1

Broj artikla: 548931

FESTO

za modularni električni terminal CPX.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Dimenzije Š x D x V	50 mm x 107 mm x 55 mm
Dijagnoza	Module-oriented diagnostics Via local 7-segment display
Maks. broj modula	10
Pokaz	Sedamsegmentni pokaz
Elementi za posluživanje	3 tipke
Područje pogonskog napona DC	18 ... 30 V
Područje napona tereta DC	20 ... 30 V
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Nazivni napon tereta DC	24 V
Potrošnja struje kod nazivnog radnog napona	80 mA
Dozvoljena struja tereta	2,5 A
Trajna otpornost na udarce prema DIN/IEC 68 dio 2-29	ispitano prema stupnju oštine 2
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Relativna vlažnost zraka	5 - 95 % ne kondenzira se
Mehanička zaštita	IP65 prema IEC 60529
Čvrstoća na vibracije prema DIN/IEC 68 dio 2-6	ispitano prema stupnju oštine 2
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Težina proizvoda	140 g
Osovina po snopu	1
Broj osnih odvojaka	1
Električni priključak interfecea upravljanja	Utičnica M9 5-polno
Duljina kabla	≤ 30 m
Upravljački interfece	digitalno CAN sabirnica s Festo protokolom Završni otpor integriran
Material housing	PA ojačan