


# Osni kontroler CPX-CMAX-C1-1

Broj artikla: 548932

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Dimenzije Š x D x V	50 mm x 107 mm x 55 mm
Vrste pogona	Način zapisivanja Direktni pogon
Dijagnoza	Module-oriented diagnostics Via local 7-segment display
Maks. broj modula	8
Funkcija regulatora	Reguliranje sile
Pokaz	Sedamsegmentni pokaz
Pokazi statusa	Power Load Display/Error Axis X MC Axis X Status modula
Osiguranje (kratki spoj)	Internal electronic fuse for operating voltage interni elektronski osigurač, napon tereta
Područje pogonskog napona DC	18 ... 30 V
Područje napona tereta DC	20 ... 30 V
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Nazivni napon tereta DC	24 V
Premošćenje ispada mreže	10 ms
Potrošnja struje kod nazivnog radnog napona	200 mA
Dozvoljena struja tereta	2,5 A
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Relativna vlažnost zraka	5 - 95 % ne kondenzira se
Mehanička zaštita	IP65 prema IEC 60529
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Težina proizvoda	240 g
Osovina po snopu	1
Broj osnih odvojaka	1
Maks. duljina voda	30 m
Električni priključak interfeasa upravljanja	Utičnica M9 5-polno
Upravljački interfece	digitalno CAN sabirnica s Festo protokolom Završni otpor integriran
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	PA ojačan