


Električno sučelje VABE-S6-1LF-C-A4-E

Broj dijela: 549042

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Položaj montaže	po želji
Sučelje sabirnice polja	Socket, M12x1, 4-pin Plug connector, M12x1, 4-pin
Maksimalni broj zavojnica ventila	4
Broj slave-ova po uređaju	1
Maksimalni broj izlaza	4
Maksimalni broj ulaza	4
Nazivni radni napon DC	24 V
Dopuštene fluktuacije napona	+/- 10 %
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU EMC direktivi prema EU direktivi o niskom naponu
Klasa otpornosti na koroziju CRC	0 - nema izloženosti koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura skladištenja	-20 °C...60 °C
Relativna vlažnost	0 - 90 %
Klasa zaštite	IP65
Temperatura okoline	-5 °C...50 °C
Težina proizvoda	850 g
Električno upravljanje	Fieldbus
Električni priključak	putem CPX-a
Područje adresiranja	1 ... 31 (0) Set using AS-Interface addressing device
Sučelje sabirnice polja galvanske izolacije	Optospojnik
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	NBR PUR
Materijal za kućište	Lijevani aluminij PA