


# Poklopac VAEM-S6-C-S10-R5

Broj artikla: 549049

FESTO

može se uključiti do 20 monostabilnih ili 10 bistabilnih ventila.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Maks. broj ventilskih mjesta	10 kod bistabilnih ventila 20 kod monostabilnih ventila
Maks. ukupna struja	10 A
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Dozvoljena kolebanja napona	+/- 10 %
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Mehanička zaštita	IP65 NEMA 4
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Težina proizvoda	230 g
Broj električnih priključaka	10
Električni priključak	5-polno M12 Utikači
Material housing	PA