

Sučelje senzora CASM-S-D2-R3

Broj dijela: 549292

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Dijagnostička funkcija	Prikaz preko LED-a
Položaj montaže	po želji
Zahtjev za napajanje	PELV
Nazivni radni napon DC	24 V
Premošćivanje nestanka struje	10 ms
Mrežkanje	4 vss
Potrošnja struje pri nazivnom radnom naponu	40 - 50 mA
Dopuštene fluktuacije napona	+/- 25 %
Odobrenje	RCM oznaka
KC oznaka	KC-EMC
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU EMC direktivi prema EU RoHS direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK propisima za EMC prema UK RoHS propisima
Kontinuirana otpornost na udarce prema DIN / IEC 68 dio 2-82	testirano prema stupnju ozbiljnosti 2
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Relativna vlažnost	95 % ne kondenzirajući
Klasa zaštite	IP67 Priključak u spojenom stanju
Otpornost na vibracije prema DIN / IEC 68 dio 2-6	testirano prema stupnju ozbiljnosti 2
Temperatura okoline	0 °C...55 °C
Težina proizvoda	128 g
Električni priključak mjernog sustava	M12 Utičnica 5-pin
Sučelje za upravljanje električnom vezom	Utikač M9 5-polni
Upravljačko sučelje	digitalni CAN-Bus s Festo protokolom bez završnog otpornika

Svojstvo	Vrijednost
Vrsta montaže	s prolaznim provrtom
Materijal za kućište	PBT ojačan