



Tlačni buster DPA-63-D

Broj artikla: 549397

FESTO

za postizanje viših tlakova.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Promjer klipa	63 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	Pojačalo tlaka s dvostrukim klipom
Pokaz tlaka	Priprema za G1/8
Izlazni tlak 2	4 ... 16 bar
Pogonski tlak	2 ... 8 bar
Područje regulacije tlaka	4 ... 16 bar
Ulazni tlak 1	2 ... 8 bar
Pogonski medij	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon nije moguć
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ležaja	5 ... 60 °C
Temperatura okoline	5 ... 60 °C
Težina proizvoda	6.000 g
Vrsta pričvršćenja	s unutarnjim navojem
Pneumatski priključak 1	G3/8
Pneumatski priključak 2	G3/8
Pneumatski priključak 3	G3/8
Materijal - napomena	RoHS sukladno