


Tlačni buster DPA-63-10-A

Broj artikla: 549399

FESTO

za postizanje viših tlakova.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|-------------------------------------|---|
| Promjer klipa | 63 mm |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Konstruktivna struktura | Pojačalo tlaka s dvostrukim klipom s magnetnim klipom |
| Pokaz tlaka | Priprema za G1/8 |
| Izlazni tlak 2 | 4 ... 10 bar |
| Pogonski tlak | 2 ... 8 bar |
| Područje regulacije tlaka | 4 ... 10 bar |
| Ulazni tlak 1 | 2 ... 8 bar |
| Note on pressure regulation range | If the controller spring is tensioned to the maximum, the maximum output pressure can be exceeded by 40%. |
| Pogonski medij | Compressed air to ISO 8573-1:2010 [7:3:4] |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon nije moguć |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - umjerena otpornost na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ležaja | 5 ... 60 °C |
| Temperatura okoline | 5 ... 60 °C |
| Težina proizvoda | 6.000 g |
| Vrsta pričvršćenja | s unutarnjim navojem |
| Pneumatski priključak 1 | G3/8 |
| Pneumatski priključak 2 | G3/8 |
| Pneumatski priključak 3 | G3/8 |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |