


Koračni motor EMMS-ST-87-S-S

Broj artikla: 549416

FESTO

bez priгона, bez kočnice.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Kut koraka kod punog koraka	1,8 deg
Tolerancija koračnog kuta	±5%
Klasa zaštite izolacije	B
Nazivni napon DC	48 V
Nazivna struja, motor	9,5 A
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici
Temperatura ležaja	-20 ... 70 °C
Relativna vlažnost zraka	45 - 80 %
Mehanička zaštita	IP54
Temperatura okoline	-10 ... 50 °C
Dozvola	C-Tick
Sveukupni moment tromosti gonjene strane	1 kgcm ²
Moment držanja, kočnica	2 Nm
Moment držanja, motor	2,5 Nm
Moment tromosti mase, rotor	1 kgcm ²
Dozvoljeno aksijalno opterećenje vratila	65 N
Dozvoljeno radijalno opterećenje vratila	200 N
Težina proizvoda	1.950 g
Tehnika električnog priključka	Utikači