


# Prijenosnik EMGA-60-P-G5-SST-57

Broj artikla: 549431

★ Osnovni proizvodni program

Pogodno za koračne motore

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina prirubnice prigona	60 mm
Veličina prirubnice motora	57 mm
Zračnost zakretanja	0,17 deg
Vrsta pogona	Planetni prijenosnik
Prijenosni odnos prigona	5:1
Maks. brzina vrtnje pogona	13.000 1/min
Pogonska temperatura prigona	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Mehanička zaštita	IP54
Trajni zakretni moment na izlazu pogona	22 Nm
Moment tromosti mase, prijenosnik	0,078 kgcm <sup>2</sup>
Maks. izlazni okretni moment	35,2 Nm
Maks. stupanj djelovanja	98 %
Krutost na zakretanje	2,3 Nm/arcmin
Težina proizvoda	900 g
Sučelje prigona - gonjena strana	60G
	57A
Materijal - napomena	RoHS sukladno