


Prijenosnik EMGA-80-P-G3-SST-87

Broj artikla: 549432

★ Osnovni proizvodni program

Pogodno za koračne motore

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina prirubnice prigona	80 mm
Veličina prirubnice motora	87 mm
Zračnost zakretanja	0,12 deg
Vrsta pogona	Planetni prijenosnik
Prijenosni odnos prigona	3:1
Maks. brzina vrtnje pogona	7.000 1/min
Pogonska temperatura prigona	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Mehanička zaštita	IP54
Trajni zakretni moment na izlazu pogona	85 Nm
Moment tromosti mase, prijenosnik	0,77 kgcm ²
Maks. izlazni okretni moment	136 Nm
Maks. stupanj djelovanja	98 %
Krutost na zakretanje	6 Nm/arcmin
Težina proizvoda	2.100 g
Sučelje prigona - gonjena strana	80G 87A
Materijal - napomena	RoHS sukladno