


Priključna letva VABM-C7-12W-G18-6

Broj artikla: 549652

FESTO

za magnetni ventil VOVG, s eksternim upravljačkim pomoćnim zrakom.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Maks. broj ventilskih mjesta | 6 |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - umjerena otpornost na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Težina proizvoda | 162 g |
| Priključak, upravljački zrak 12 | M3 |
| Pneumatski priključak 1 | G1/8 |
| Pneumatski priključak 2 | M7 |
| Pneumatski priključak 3 | G1/8 |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material manifold | Aluminijska legura za gnječenje |