

Solenoidni svitak MD-2-24VDC-PA

Broj dijela: 549903

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Položaj montaže	po želji
Radnog ciklusa	100%
Parametri zavojnice	24 V DC: 6,8 W.
Dopuštene fluktuacije napona	+/- 10 %
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Klasa zaštite	IP65
Temperatura okoline	-20 °C...50 °C
Maksimalni moment zatezanja za vijčani spoj	0.5 Nm
Težina proizvoda	110 g
Električni priključak	prema DIN EN 175301-803
Vrsta montaže	s nazubljenom maticom
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal solenoida	Termoset bakar Čelik
Materijal namota	bakar