


Magnetni svitak MD-2-110VAC-PA

Broj artikla: 549904

FESTO

za izmjenični napon, bez utičnice.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Način aktiviranja	električno
Položaj ugradnje	proizvoljno
Trajanje uključenosti	100 %
Faktor snage cos (phi)	0,7
Parametri svitka	110 V AC: 50 Hz, vršna snaga 14,5 VA, snaga držanja 10,5 VA
Dozvoljena kolebanja frekvencije	+/- 10 %
Dozvoljena kolebanja napona	+/- 10 %
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-niski napon-smjernica
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-20 ... 50 °C
Maks. pritezni moment za priključak	0,5 Nm
Težina proizvoda	110 g
Električni priključak	prema DIN EN 175301-803
Vrsta pričvršćenja	s narovašenom maticom
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material solenoid coil	Duroplast Bakar Čelik
Material winding	Bakar