


Magnetni svitak MH-2-24VDC-PA

Broj artikla: 549906

FESTO

za istosmjerni napon, bez utičnice.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Indikacija sklopnog položaja	ne
Min. vrijeme privlačenja	12 ms
Trajanje uključenosti	100 %
Faktor snage cos (phi)	0,7
Parametri svitka	24 V DC: 7.9 W
Dozvoljena kolebanja frekvencije	+/- 10 %
Dozvoljena kolebanja napona	+/- 10 %
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Mehanička zaštita	IP65
Opaska o stupnju zaštite	IP00 without connector socket
Temperatura okoline	-20 ... 50 °C
Maks. pritezni moment za priključak	2 Nm
Težina proizvoda	150 g
Električni priključak	prema DIN EN 175301-803
Vrsta pričvršćenja	s kontramaticom
Material solenoid coil	Duroplast Bakar Čelik
Material winding	Bakar