

# Blok podnožja CPE18-PRS-3/8-10-NPT

Broj artikla: 550096

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

za ventile CPE.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo                                    | Vrijednost                         |
|---|------------------------------------|
| Mjera rastera                               | 26 mm                              |
| Položaj ugradnje                            | proizvoljno                        |
| Maks. broj ventilskih mjesta                | 10                                 |
| Maks. broj tlačnih zona                     | 2                                  |
| Burst pressure                              | 5 MPa                              |
| Tlak pucanja                                | 50 bar                             |
| Burst pressure                              | 725 psi                            |
| Operating pressure MPa                      | -0,09 ... 1 MPa                    |
| Pogonski tlak                               | -0,9 ... 10 bar                    |
| Klasa korozione otpornosti KBK              | 2 - umjerena otpornost na koroziju |
| PWIS conformity                             | VDMA24364-B1/B2-L                  |
| Temperatura medija                          | 23 ... 122 °F                      |
| Temperatura okoline                         | 23 ... 122 °F                      |
| Maks. pritezni moment, pričvršćenje ventila | 1,5 ft-lbf                         |
| Težina proizvoda                            | 48,51 oz                           |
| Način pričvršćenja, priključni blok         | s prolaznim provrtom               |
| Vrsta pričvršćenja ventila                  | s unutarnjim navojem               |
| Pneumatski priključak 1                     | 3/8 NPT                            |
| Pneumatski priključak 3                     | 3/8 NPT                            |
| Pneumatski priključak 5                     | 3/8 NPT                            |
| Materijal - napomena                        | RoHS sukladno                      |
| Material manifold                           | Aluminijska legura za gnječenje    |