



Vod enkodera NEBM-M12W8-E-5-N-S1G15

Broj artikla: 550318
Proizvod u napuštanju

[odgovara za servomotor EMMS-AS-...](#)

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|--|
| Odgovara normi | EN 61984 |
| Identifikacija kabela | Bez držača natpisne oznake |
| Električni spoj 1, funkcija | Strana Fieldbus uređaja |
| Električni spoj 1, dizajn | okruglo |
| Električni spoj 1, tip konektora | Utičnica |
| Električni spoj 1, kabelski izlaz | Kutni |
| Električni spoj 1, tehnologija spajanja | M12x1, A-coded u skladu s EN 61076-2-101 |
| Električni spoj 1, broj pinova/žica | 8 |
| Električni spoj 1, zauzeti pinovi/žice | 8 |
| Električni spoj 2, funkcija | Strana upravljačke jedinice |
| Električni spoj 2, dizajn | uglast |
| Električni spoj 2, tip konektora | Utikači |
| Električni spoj 2, kabelski izlaz | Ravno |
| Električni spoj 2, tehnologija spajanja | Sub-D |
| Električni spoj 2, broj pinova/žica | 15 |
| Električni spoj 2, zauzeti pinovi/žice | 8 |
| Područje pogonskog napona DC | 0 ... 30 V |
| Nazivni pogonski napon DC | 24 V |
| Područje pogonskog napona AC | 0 ... 30 V |
| Nazivni pogonski napon AC | 24 V |
| Strujna opteretivost kod 40°C | 3 A |
| Opaska o dozvoljeno strujno opterećenje pri 40°C | 2 A za 0,14 mm ² |
| Čvrstoća na udarno naprezanje | 0,5 kV |
| Duljina kabela | 5 m |
| Svojstvo vodiča | prikladno za energetski lanac |
| Radius savijanja, fiksna instalacija kabela | ≥ 20 mm |
| Radius savijanja, fleksibilna instalacija kabela | ≥ 75 mm |
| Promjer kabela | 6 mm |
| Struktura kabela | 1x4x0,14+4x0,34 zaslonjeno |
| Nazivni presjek vodiča | 0,14 mm ² 0,34 mm ² |
| Mehanička zaštita | IP65 |
| Opaska o stupnju zaštite | IP30 za utični konektor Sub-D u montiranom stanju |
| Temperatura okoline | -40 ... 80 °C |
| Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova | -10 ... 80 °C |
| CE znak (vidi izjavu o sukladnosti) | in accordance with EU RoHS directive |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK RoHS instructions |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Stupanj onečišćenja | 3 |
| Material cable sheath | TPE-U(PUR) |