

Cijevna stezaljka PQ-RK-28-B

Broj artikla: 550599

FESTO

za prihvat cijevi s vanjskim promjerom 12, 15, 18, 22 i 28 mm, boja bijela, sukladno RoHS.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Nazivni promjer	25 mm
Veličina pakiranja	1
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-25 ... 85 °C
Težina proizvoda	8,4 g
Materijal - napomena	RoHS sukladno