


Aksijalni komplet EAMM-A-G13-42A

Broj artikla: 550922

FESTO

Prikladno za električne pogone



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Prenosivi okretni moment	1 Nm
Težina proizvoda	90 g
Kod sučelja, pogon	G13
Cod sučelja, Motor in	42A
Materijal - napomena	RoHS sukladno