

Aksijalni komplet EAMM-A-G16-42A

Broj artikla: 550924

FESTO

Prikladno za električne pogone



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--------------------------|---------------|
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Temperatura ležaja | -25 ... 60 °C |
| Relativna vlažnost zraka | 0 - 95 % |
| Mehanička zaštita | IP40 |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Prenosivi okretni moment | 1 Nm |
| Težina proizvoda | 120 g |
| Kod sučelja, pogon | G16 |
| Cod sučelja, Motor in | 42A |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |