

# Aksijalni komplet EAMM-A-F37-87A

Broj artikla: 550946

FESTO

Prikladno za električne pogone



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Prenosivi okretni moment	8,2 Nm
Težina proizvoda	480 g
Kod sučelja, pogon	F37
Cod sučelja, Motor in	87A
Materijal - napomena	RoHS sukladno