

# Aksijalni komplet EAMM-A-E48-100A

Broj artikla: 550973

FESTO

Prikladno za električne pogone



## Tehnički podaci

| Svojstvo                 | Vrijednost    |
|--------------------------|---------------|
| Položaj ugradnje         | proizvoljno   |
| Temperatura ležaja       | -25 ... 60 °C |
| Relativna vlažnost zraka | 0 - 95 %      |
| Mehanička zaštita        | IP40          |
| Temperatura okoline      | -10 ... 60 °C |
| Prenosivi okretni moment | 21 Nm         |
| Težina proizvoda         | 1.280 g       |
| Kod sučelja, pogon       | E48A<br>E48B  |
| Cod sučelja, Motor in    | 100A          |
| Materijal - napomena     | RoHS sukladno |