


Motorska prirubnica EAMF-A-64A/B-60G/H

Broj artikla: 550987

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	236 g
Cod sučelja, Motor in	60G 60H
Kod sučelja, kućište spojke	64A 64B
Materijal - napomena	RoHS sukladno