


Spojka KSE-40-66-D08-D11

Broj artikla: 550997

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Promjer 1 prihvata	8 mm
Promjer 2 prihvata	11 mm
Veličina	40
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina vrtnje	6.500 1/min
Moment tromosti mase	42,3 kgmm ²
Prenosivi okretni moment	17 Nm
Težina proizvoda	139 g
Materijal - napomena	RoHS sukladno