

Utikač FBS-RJ45-PP-GS

Broj dijela: 552000

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Širina	30 mm
visina	72 mm
duljina	22 mm
Težina proizvoda	60 g
Napomena sučelje sabirnice polja	PROFINET
Specifikacija Ethernet kabela	Tip: CAT.5 Individual wire diameter: max. 1.6 mm 0,13 - 0,36 mm ² , 7-žilni 0,13 - 0,36 mm ² , 1-žilni
Zaštita od izravnog i neizravnog kontakta	PELV
Dopušteni promjer kabela	5 mm...8 mm
Klasa zaštite	IP65 IP67 prema IEC 60529
Temperatura okoline	-40 °C...70 °C
Temperatura skladištenja	-40 °C...70 °C
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
Materijal za kućište	Lijevani cink poniklane
Materijalne brtve	NBR
Materijal utikačkih kontakata	Slitina bakra poniklane i pozlaćene