

Spojni vod NEBV-H1G2-P-2.5-LE2

Broj artikla: 552003

FESTO

für Magnetventile MH1, mit LED.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Svojstvo vodiča	Für statische Anwendungen
Zaštita od zamjene polova	za sve električne priključke
Područje pogonskog napona AC	0 ... 30 V
Područje pogonskog napona DC	0 ... 30 V
Maks. izlazna struja	2.000 mA
Stoßspannungsfestigkeit	0,8 kV
Klasa korozione otpornosti KBK	4
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-5 ... 70 °C
Temperatura okoline	-20 ... 70 °C
Težina proizvoda	60 g
Električni priključak	2-žilno Utičnica ravna / kabel
Duljina kabla	2,5 m
Vrsta pričvršćenja	Obujmica
Kod boje izolacije žile	Pin 1 = crni Pin 3 = schwarz/rot
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE
Informacija o materijalu, kućište	POM PUR
Informacija o materijalu, plašt kabla	PVC