


Sabirnički čvor CPX-FB38

Broj artikla: 552046
Proizvod u napuštanju

FESTO

za modularni električni terminal CPX.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Dimenzije Š x D x V	(uklj. blok ulančavanja) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Feldbus sučelje	2x utičnica, M12x1, 4-polna, D-kodirana
Dijagnoza specifična za uređaj	Dijagnoza orijentirana na kanal i modul - Podnapon modula - Memorija dijagnoze
Potpora konfiguracije	XML-datoteka
Parametriranje	- Ponašanje dijagnoze - Reakcija otporna na ispade - Forsiranje kanala - Ugađanje signala - Parametar sustava
Dodatne funkcije	Status sustava može se prikazati preko procesnih podataka Dodatni interface dijagnoze za uređaje za rukovanje
Elementi za posluživanje	DIL sklopka
Baud brzina	100 MBit/s
Područje pogonskog napona DC	18 ... 30 V
Vlastita potrošnja struje kod pogonskog napona	Typ. 100 mA
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
Temperatura ležaja	-20 ... 70 °C
Mehanička zaštita	IP65 IP67
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Težina proizvoda	125 g
Maksimalni volumen adrese za izlaze	64 Byte
Maksimalni volumen adrese za ulaze	64 Byte
Protokol	EtherCAT
LED-pokaz specifičan za sabirnicu	Greška: greška komunikacije L/A1: Mreža aktivna, ulaz 1 L/A2: Mreža aktivna, ulaz 2 Run: Status komunikacije
LED-pokaz specifičan za proizvod	M: modificirati, parametriranje PL: Opskrba teretom PS: Napajanje elektronike, napajanje senzora SF: Sustavna greška
Material housing	PA ojačan