


Modul Ul./Izlaz

CECX-D-8E8A-NP-2

Broj artikla: 552099

FESTO

Za CECX



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
Dozvola	c UL us - Listed (OL)
Materijal - napomena	Sadrži materijale sa supstancama koje ometaju kvašenje lakom RoHS sukladno
Pogonski napon	19,2 - 30 VDC
Primljena snaga 24 V	1,9 W
Primljena snaga 5 V	0,4 W
Temperatura okoline	5 ... 55 °C
Temperatura ležaja	-40 ... 70 °C
Relativna vlažnost zraka	10 - 95 %
Mehanička zaštita	IP20
Klasa zaštite	III
Težina proizvoda	135 g
Ispitivanje neosjetljivosti na vibracije	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
Ispitivanje neosjetljivosti na udar	EN 60068-2-27 EA 15 g, 11 ms (polusinus)
Tehnika električnog priključivanja Ul/Izl	Utična letva, raster 5,08 mm
Digitalni ulazi, broj	8
Digitalni ulazi, logika spajanja	pozitivna logika (PNP)
Digitalni ulazi, brzi ulazi brojanja	2, prekidna sposobnost, vrijeme odziva 50 µs
Digitalni ulazi, usporenenje ulaznog signala	20 ms, 100 ms, podesivo i 12 kHz preko prekidnih ulaza
Digitalni ulazi, ulazni napon/ulazna struja	24 VDC
Digitalni ulazi, nazivna vrijednost za TRUE (pravo)	>= 15 VDC
Digitalni ulazi, nazivna vrijednost za FALSE (krivo)	<= 5 VDC
Digitalni ulazi, razdvajanje potencijala	da, Optokoppler
Digitalni ulazi, pokaz statusa	LED zeleni
Digitalni izlazi, broj	8
Digitalni izlazi, logika spajanja	pozitivna logika (PNP)
Digitalni izlazi, kontakt	Tranzistor
Digitalni izlazi, izlazni napon	24 VDC
Digitalni izlazi, izlazna struja	2 A kod 50 % istovremenosti
Digitalni izlazi, razdvajanje potencijala	da, Optokoppler
Digitalni izlazi, otporni na kratki spoj	da
Digitalni izlazi, pokaz statusa	LED narančasti
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici