


Modul Ul./Izlaz CECX-A-4E4A-V

Broj artikla: 552100

FESTO

Za CECX



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
Dozvola	c UL us - Listed (OL)
Materijal - napomena	Sadrži materijale sa supstancama koje ometaju kvašenje lakom RoHS sukladno
Primljena snaga 24 V	3,3 W
Primljena snaga 5 V	0,3 W
Temperatura okoline	5 ... 55 °C
Temperatura ležaja	-40 ... 70 °C
Relativna vlažnost zraka	10 - 95 %
Mehanička zaštita	IP20
Klasa zaštite	III
Težina proizvoda	135 g
Ispitivanje neosjetljivosti na vibracije	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
Ispitivanje neosjetljivosti na udar	EN 60068-2-27 EA 15 g, 11 ms (polusinus)
Tehnika električnog priključivanja Ul/Izl	Utična letva, raster 5,08 mm
Analogni ulazi, broj	4
Analogni ulazi, rezolucija	14 bit
Analogni ulazi, signalno područje	0 - Uref (10 V) ± 10 V
Analogni ulazi, napon opskrbe aktuatora	10 V DC ± 2,5% (maks. 20 mA)
Analogni ulazi, vrijednost najmanje vrijednog bita (LSB)	1,3 mV
Analogni ulazi, apsolutna točnost kod 25 °C	± 0,01%
Analogni ulazi, galvansko razdvajanje	ne
Analogni ulazi, ulazni otpor	10 MOhm
Analogni ulazi, vrijeme ponavljanja detekcije	1 ms
Analogni izlazi, broj	4
Analogni izlazi, rezolucija	12 bit
Analogni izlazi, maks. otpor tereta	≥ 1.000 Ohm
Analogni izlazi, signalno područje	± 10 V
Analogni izlazi, vrijeme pretvorbe	1 ms
Analogni izlazi, vrijednost najmanje vrijednog bita (LSB)	5,32 mV
Analogni izlazi, apsolutna točnost kod 25 °C	± 0,15%
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici