


Sabirničko prispajanje CECX-F-PB-S-V0

Broj artikla: 552102
Proizvod u napuštanju

FESTO

za CECX i CMXR.

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2017. Alternativni proizvod vidi
Support Portal.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Klasa korozione otpornosti KBK	0
Dozvola	c UL us - Listed (OL)
Materijal - napomena	Sadrži materijale sa supstancama koje ometaju kvašenje lakom RoHS sukladno
Primljena snaga 5 V	1,4 W
Temperatura okoline	5 ... 55 °C
Temperatura ležaja	-40 ... 70 °C
Relativna vlažnost zraka	10 - 95 %
Mehanička zaštita	IP20
Klasa zaštite	III
Težina proizvoda	140 g
Ispitivanje neosjetljivosti na vibracije	EN 60068-2-6-FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
Ispitivanje neosjetljivosti na udar	EN 60068-2-27 EA 15 g, 11 ms (polusinus)
Pokazi statusa	LED (status) LED crveni = greška sabirnice
Feldbus sučelje	Profibus-Slave DP-V0
Feldbus sučelje, tehnika priključka	Utičnica Sub-D 9-polno
Feldbus sučelje, prijenosni odnos	9,6 kbita/s do 12 Mbita/s
Feldbus sučelje, galvansko odvajanje	da
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici