

Uređaj za posluživanje CDSA-D1-VX

Broj artikla: 552103
Proizvod u napuštanju

FESTO

za višeosnu upravljačku jedinicu CMXR-C1.

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2017. Alternativni proizvod vidi
Support Portal.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Maks. duljina priključnog kabla	20 m
Memorija korisnika	256 Mbyte
Broj funkcijskih tipaka	31
Broj boja	64 k
Broj LED-ova sustava	4
Pokaz	TFT boja
Svojstvo pokaza	Touchscreen
Veličina pokaza	6,5"
Elementi za posluživanje	2 tipke prihvaćanja Sigurnosni stop
Rezervna baterija	da
Područje pogonskog napona DC	19 ... 30 V
Rezolucija zaslona	VGA, 640x480 Pixel
Potrošnja struje kod nazivnog radnog napona	0,4 A
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici
Temperatura ležaja	-20 ... 70 °C
Relativna vlažnost zraka	5 - 95 % ne kondenzira se
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	0 ... 50 °C
Težina proizvoda	1.250 g
USB sučelje	da
Ethernet sučelje	RJ45 10/100 MBd 2. Ethernet sučelje optičko 10 MBd
Materijal - napomena	Sadrži materijale sa supstancama koje ometaju kvašenje lakom RoHS sukladno
Informacija o materijalu, kućište	ABS
Područje primjene	Samo sa CMXR-C1