

# Kabel

## NESC-C-D1-10-C1

Broj artikla: 552105  
Proizvod u napuštanju

[za uređaj za rukovanje CDSA.](#)

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2017. Alternativni proizvod vidi [Support Portal](#).

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Svojstvo vodiča	Za statičke namjene
Klasa korozione otpornosti KBK	0
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-40 ... 70 °C
Temperatura okoline	-40 ... 70 °C
Duljina kabla	10 m
Kabelsko sučelje	Utikač Coninvers 17-polni RJ45 Utična letva 11-polna
Vrsta pričvršćenja	s kabelskim rukavcem jednostrano
Boja, kabelski plašt	crveno
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Informacija o materijalu, plašt kabla	TPE-U(PUR)