


# Prijenosnik EMGA-40-P-G3-SAS-40

Broj artikla: 552186

FESTO

Pogodno za servo motore



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina prirubnice prigona	40 mm
Veličina prirubnice motora	40 mm
Zračnost zakretanja	0,25 deg
Vrsta pogona	Planetni prijenosnik
Prijenosni odnos prigona	3:1
Maks. brzina vrtnje pogona	18.000 1/min
Pogonska temperatura prigona	-25 ... 90 °C
Mehanička zaštita	IP54
Trajni zakretni moment na izlazu pogona	11 Nm
Moment tromosti mase, prijenosnik	0,031 kgcm <sup>2</sup>
Maks. izlazni okretni moment	17,6 Nm
Maks. stupanj djelovanja	98 %
Krutost na zakretanje	1 Nm/arcmin
Težina proizvoda	350 g
Sučelje prigona - gonjena strana	40G 40A
Materijal - napomena	RoHS sukladno