


Prijenosnik EMGA-120-P-G3-SAS-140

Broj artikla: 552198

FESTO

Pogodno za servo motore



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina prirubnice prigona	120 mm
Veličina prirubnice motora	140 mm
Zračnost zakretanja	0,12 deg
Vrsta pogona	Planetni prijenosnik
Prijenosni odnos prigona	3:1
Maks. brzina vrtnje pogona	6.500 1/min
Pogonska temperatura prigona	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Mehanička zaštita	IP54
Trajni zakretni moment na izlazu pogona	115 Nm
Moment tromosti mase, prijenosnik	2,63 kgcm ²
Maks. izlazni okretni moment	184 Nm
Maks. stupanj djelovanja	98 %
Krutost na zakretanje	12 Nm/arcmin
Težina proizvoda	6.000 g
Sučelje prigona - gonjena strana	120G 140A
Materijal - napomena	RoHS sukladno