



Prigušivač zvuka UOS-1

Broj artikla: 552252

FESTO

za primjenu u vezi s ventilom za uspostavljanje tlaka /odražavanje MS6-SV (sigurnosni ventil).



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Način brtvljenja na navojnom čepu	bez brtve
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	Prigušivač zvuka otvoren
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
Pogonski tlak	0 ... 10 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [-:~:]
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Razina zvučnog tlaka	75 dB(A)
Temperatura okoline	-10 ... 50 °C
Vrsta pričvršćenja	s vanjskim navojem
Težina proizvoda	200 g
Pneumatski priključak	G1
Material of silencer insert	PE
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	POM
Material sleeve	Aluminijska legura za gnječenje