



Vod upravljanja NEBC-S1G25-K-2.5-N-LE26

Broj artikla: 552254

FESTO

odgovara za upravljačku jedinicu za motor CMMS-ST i CMMP-AS.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Identifikacija kabela	Bez držača natpisne oznake
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	570 g
Električni priključak 1	Ravni priključak, Sub-D, 25-pin
Električni spoj 1, funkcija	Strana Fieldbus uređaja
Električni spoj 1, dizajn	uglast
Električni spoj 1, tip konektora	Utikači
Električni spoj 1, kabelski izlaz	Ravno
Električni spoj 1, tehnologija spajanja	Sub-D
Električni spoj 1, broj pinova/žica	25
Električni spoj 1, zauzeti pinovi/žice	25
Električni spoj 1, tip ugradnje	2 vijka 4-40 UNC
Električni priključak 2	Otvoreni kraj, 26-žični
Električni spoj 2, funkcija	Strana upravljačke jedinice
Električni spoj 2, tip konektora	Kabel
Električni spoj 2, tehnologija spajanja	otvoreni kraj
Električni spoj 2, broj pinova/žica	26
Električni spoj 2, zauzeti pinovi/žice	26
Područje pogonskog napona DC	0 ... 30 V
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Strujna opteretivost kod 40°C	3,9 A
Strujna opteretivost	3,9 A
Čvrstoća na udarno naprezanje	0,8 kV
Shielding	da
Duljina kabla	2,5 m
Svojstvo vodiča	Standard
Uvjeti ispitivanja kabela	Čvrstoća na izmjenično savijanje prema Festo normi, uvjeti ispitivanja na upit
Min. radijus savijanja kabla	220 mm
Radijus savijanja, fiksna instalacija kabela	≥ 220 mm
Promjer kabela	10,8 mm
Odstupanje promjera kabela	± 0,2 mm
Struktura kabla	5x(2x0,25)+16x0,25
Nazivni presjek vodiča	0,25 mm ²
Presjek priključka	0,25 mm ²
Krajevi žila	Tuljak završetka žile Pin terminal
Mehanička zaštita	IP20
Opaska o stupnju zaštite	u montiranom stanju
Temperatura okoline	-30 ... 80 °C
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-5 ... 80 °C
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L

Svojstvo	Vrijednost
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
Material cable sheath	PVC
Boja, kabelski plašt	sivo
Material housing	Poniklani lijevani cink
Material electrical contact	Legura bakra, konzervirano poniklano i pozlačeno
Material insulation	PVC