

# Okrugli cilindar DGS-25- -S2-S6


Broj artikla: 552393  
Proizvod u napuštanju

FESTO

Izvedbe bez prigušenja u krajnjim položajima.

Ovaj se proizvod može nabaviti samo preko Festo Gesellschaft Brasilien.

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2016. Alternativni proizvod vidi Support Portal.



Prikaz primjera

## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Hod	1 ... 500 mm
Promjer klipa	25 mm
Prigušivanje	bez prigušivanja
Konstruktivna struktura	Klip Klipnjača
Prepoznavanje pozicije	bez
Varijante	Prolazna klipnjača Toplootporne brtve maks. 120°C
Pogonski tlak	1 ... 12 bar
Način funkcioniranja	dvoradno
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Temperatura okoline	-20 ... 120 °C
Teoretska sila kod 6 bara, uvlačenje	247 N
Teoretska sila kod 6 bara, izvlačenje	247 N
Pneumatski priključak	G1/8
Informacija o materijalu, poklopac	Čelik pocinčano
Informacija o materijalu, brtve	FPM
Informacija o materijalu, klipnjača	Čelik za poboljšanje
Informacija o materijalu, cijev cilindra	visokolegirani čelik