


Regulator pritiska LR-1/8-F

Broj dijela: 552420

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Brava za aktiviranje	Okretni gumb s držačem
Položaj montaže	po želji
Konstruktivna struktura	Membranski regulacijski ventil s kontinuiranom opskrbom tlakom
Funkcija kontrolera	Izlazni tlak konstantan s kompenzacijom predtlaka sa sekundarnom ventilacijom
Indikator tlaka	G1/8, pripremljeno
Raspon regulacije tlaka	0.5 bar...12 bar
Ulazni tlak 1	1 bar...20 bar
Maks. histereza tlaka	0.2 bar
Normalni nazivni protok	420 l/min
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura skladištenja	-10 °C...80 °C
Srednja temperatura	-10 °C...80 °C
Temperatura okoline	-10 °C...80 °C
Težina proizvoda	120 g
Vrsta montaže	Montaža prednje ploče s priborom
Pneumatski priključak 1	G1/8
Pneumatski priključak 2	G1/8
Materijalne brtve	NBR
Materijal za kućište	Legura bakra