



Ventil s kotačićem RWB-3-1/8

Broj artikla: 552432

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	3/2 zatvoren, monostabilan
Način aktiviranja	mehanički
Normalni nazivni protok	120 l/min
Pogonski tlak	3,5 ... 8 bar
Konstruktivna struktura	Sjedište klipa
Nazivni promjer	3,5 mm
Vrsta upravljanja	predupravljano
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Sila aktiviranja	3,1 N
Težina proizvoda	160 g
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Pneumatski priključak 1	G1/8
Pneumatski priključak 2	G1/8
Pneumatski priključak 3	G1/8
Material seals	NBR
Material housing	Aluminijska legura za gnječenje eloksirano